



FWB53K1

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	10
Кількість рядів щита	5
Кількість секцій по ширині	3
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

Емність

Кількість модулів	120
-------------------	-----

Функції

Має захист головного вимикача	Ні
3 вводами для трубопроводів	Так

Розміри

Висота	800 mm
Ширина	800 mm
Глибина	165 mm
Вбудована висота	800 mm
Вбудована ширина	800 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	2
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	161 mm
Кількість модулів за шириною	36

Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні
Тип дверей шафи	Подвійні двері,, асиметричні

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	12
---------------------------	----

Підключення

Тип монтажу	Поверхневий монтаж
-------------	--------------------

Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Матеріал монтажної пластини	Акрилонітрilstиrol акрилат (ASA) Полікарбонат (PC)

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
-----------------------------------	-----

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP31

Безпека

Тип блокування	Засувний замок Без замка
Випробування розжареним дротом	750 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----