



FWB53S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 180PLE, H:800xB:800xT:161mm, QuickConnect

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Montage auf | Aufputz |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 15 |
| Anzahl Reihen | 5 |
| Anzahl Felder | 3 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja |

Kapazität

| | |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 180 |
|---------------|-----|

Funktionen

| | |
|--|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung | Ja |

Abmessungen

| | |
|------------|--------|
| Höhe | 800 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 165 mm |
| Einbauhöhe | 800 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
|---------------------|---|

Abmessungen

| | |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 800 mm |
|--------------|--------|

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 1 |
|----------------------|---|

Abmessungen

| | |
|-------------|------|
| Einbautiefe | 0 mm |
|-------------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|--------------------------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
|-----------------------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|-----------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Art der Schranktür | Einzeltür |

Anschluss

| | |
|---------------------------------------|----|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 12 |
|---------------------------------------|----|

Konnektivität

| | |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Werkstoff | Stahl |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
| Mit Montageplatte | Nein |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Schließungstyp | Stangenschloss Ohne Schloss |
| Glühdrahttest | 750 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|