



FWB54P

**Veldverdeler IP44 geïsoleerd 800x1050x161mm 240 modulen QuickConnect**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails	20
Aantal verdelerrijen	5
Aantal velden in de breedte	4
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

**Capaciteit**

Aantal modulen	240
----------------	-----

**Funcies**

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	800 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	165 mm
Inbouwhoogte	800 mm

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	2
-------------------	---

**Afmetingen**

Inbouwbreedte	1050 mm
---------------	---------

**Deksel, deur**

Aantal sloten	1
---------------	---

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	161 mm
Aantal breedte-eenheden	48

**Deksel, deur**

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Dubbele deur, symmetrisch

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	16
---------------------------	----

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Materiaal**

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

**Samenstelling**

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Materiaal**

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Type slot	Staafsluiting
Gloeidraad test	750 °C

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----