



FWB61GS

**Coffret FWB, univers, saillie, classell, IP44, porte transp., 950x300x161mm, QC**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	6
Nombre de rangées	6
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

**Capacité**

Nombre de modules	72
-------------------	----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	950 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	950 mm
Largeur de montage	300 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

**Dimensions**

Profondeur de montage	161 mm
Largeur en modules	12

**Couvercle, porte**

Type de poignée	Loquet
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte simple

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

**Matière**

Matériau	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP44

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----