



FWB61T1S

**Veldverdeler IP30 geïsol. 950x300x161mm 72 modulen QC zonder deur**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

**Samenstelling**

Aantal verdelerrijen	6
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja

**Capaciteit**

Aantal modulen	72
----------------	----

**Funcies**

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	950 mm
Breedte	300 mm
Diepte	165 mm
Inbouwhoogte	950 mm

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	0
-------------------	---

**Afmetingen**

Inbouwbreedte	300 mm
---------------	--------

**Deksel, deur**

Aantal sloten	0
---------------	---

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	161 mm
Aantal breedte-eenheden	12

**Deksel, deur**

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Materiaal**

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

**Samenstelling**

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Materiaal**

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

---

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot

**Duurzaamheid**

---

RoHS conform	Ja
--------------	----