



FWB61T1S

Veldverdeler IP30 geïsol. 950x300x161mm 72 modulen QC zonder deur

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	6
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja

Capaciteit

Aantal modulen	72
----------------	----

Funcities

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	950 mm
Breedte	300 mm
Diepte	165 mm
Inbouwhoogte	950 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
-------------------	---

Afmetingen

Inbouwbreedte	300 mm
---------------	--------

Deksel, deur

Aantal sloten	0
---------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	161 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Materiaal

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----