



FWB62M2

### Щит Univers IP44/II 950x550x161мм 156мод.

#### Технічні характеристики

##### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

##### Електричний струм

Номінальний струм	125 А
-------------------	-------

##### Обладнання

Кількість рейок	6
Кількість рядів щита	6
Кількість секцій по ширині	2
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

##### Ємність

Кількість модулів	156
-------------------	-----

##### Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

##### Розміри

Висота	950 mm
Ширина	550 mm
Глибина	165 mm
Вбудована висота	950 mm
Вбудована ширина	550 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

##### Розміри

Вбудована глибина	161 mm
-------------------	--------

##### Кришка, дверцята

Кількість замків	0
------------------	---

##### Розміри

Кількість модулів за шириною	26
------------------------------	----

##### Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні
Тип дверей шафи	Одинарні двері

##### Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	8
---------------------------	---

##### Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

##### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Ні
Має монтажну пластину	Ні

##### Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP44
Тип блокування	Засувний замок

---

**Sustainability**

Відповідність RoHS

Так