



FWB62N

Feldvert.AP, univ., IP44, SKII, 96PLE, 2x6Reihen, HS Abstand150mm, 950x550x161mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Montage auf | Aufputz |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 10 |
| Anzahl Reihen | 10 |
| Anzahl Felder | 2 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

Kapazität

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 96 |
|---------------|----|

Funktionen

| | |
|--|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung | Ja |

Abmessungen

| | |
|------------|--------|
| Höhe | 950 mm |
| Breite | 550 mm |
| Tiefe | 165 mm |
| Einbauhöhe | 950 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

Abmessungen

| | |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 550 mm |
|--------------|--------|

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 1 |
|----------------------|---|

Abmessungen

| | |
|-------------|--------|
| Einbautiefe | 161 mm |
|-------------|--------|

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|--------------------------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |
|-----------------------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|-----------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Art der Schranktür | Einzeltür |

Anschluss

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 8 |
|---------------------------------------|---|

Konnektivität

| | |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Werkstoff | Stahl |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |
| Glühdrahttest | 750 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|