



FWB62T1S

**Veldverdeler IP30 geïsol. 950x550x161mm 144 modules QC zonder deur**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee               |
| Gemonteerd op               | Oppervlaktmontage |

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

**Samenstelling**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails            | 12  |
| Aantal verdelerrijen        | 6   |
| Aantal velden in de breedte | 2   |
| Met slot                    | Nee |
| Heeft N -klemmenblok        | Ja  |

**Capaciteit**

|                |     |
|----------------|-----|
| Aantal modules | 144 |
|----------------|-----|

**Funcies**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Met buis invoeren | Ja |
|-------------------|----|

**Afmetingen**

|              |        |
|--------------|--------|
| Hoogte       | 950 mm |
| Breedte      | 550 mm |
| Diepte       | 165 mm |
| Inbouwhoogte | 950 mm |

**Deksel, deur**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Aantal kastdeuren | 0 |
|-------------------|---|

**Afmetingen**

|               |        |
|---------------|--------|
| Inbouwbreedte | 550 mm |
|---------------|--------|

**Deksel, deur**

|               |   |
|---------------|---|
| Aantal sloten | 0 |
|---------------|---|

**Afmetingen**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Inbouwdiepte            | 161 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 24     |

**Deksel, deur**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Uitvoeringsvorm handgreep  | Handgreep met deurschild |
| Deur/deksel is transparant | Nee                      |

**Aansluiting**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 8 |
|---------------------------|---|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Aansluitwijze | Oppervlaktmontage |
|---------------|-------------------|

**Materiaal**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Staal     |
| RAL-code  | 9010      |
| Kleur     | Helderwit |

**Samenstelling**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja  |
| Materiaal montageplaat  | Nee |

**Materiaal**

|              |     |
|--------------|-----|
| UV-bestendig | Nee |
|--------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Slagvastheid IK                            | IK05                                      |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30                                      |
| Type slot                                  | Zonder slot                               |

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|