



FWB63K5

Feldverteiler AP,univers,IP44,SKII,144PLE+Mediafeld,950x800x161mm,QC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	6
Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	3
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	144
---------------	-----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	800 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	950 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	800 mm
Einbautiefe	161 mm

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Doppeltür, asymmetrisch

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	12
---------------------------------	----

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Werkstoff

Werkstoff Montageplatte	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonat (PC)
-------------------------	--

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
--------------------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP44
Schliessungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----