



FWB63N3

Feldvert.AP,univers,IP44,SKII,144PLE,3x6Reihen,HS Abstand150mm,950x800x161mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 14

Anzahl Reihen 14

Anzahl Felder 3

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

Kapazität

Anzahl Module 144

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 950 mm

Breite 800 mm

Tiefe 165 mm

Einbauhöhe 950 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 2

Abmessungen

Einbaubreite 800 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser 1

Abmessungen

Einbautiefe 161 mm

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes Klappgriff mit Vorreiber

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 36

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Aufputz

Werkstoff

Werkstoff Stahl

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Nein

Mit Montageplatte Nein

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

Schutzart IP IP44

Sicherheit

Schliessungstyp

Stangenschloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja