



FWB63P

Veldverdeler IP44 geïsoleerd 950x800x161mm 216 modulen QuickConnect

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Ja
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	18
Aantal verdelerrijen	6
Aantal velden in de breedte	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	216
----------------	-----

Funcies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	950 mm
Breedte	800 mm
Diepte	165 mm
Inbouwhoogte	950 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
-------------------	---

Afmetingen

Inbouwbreedte	800 mm
---------------	--------

Deksel, deur

Aantal sloten	1
---------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	161 mm
Aantal breedte-eenheden	36

Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Type slot	Staafsluiting

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja