Produktdatenblatt
FWB64D1



FWB64D1

Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 288PLE, 4x6Reihen 950x1050x161mm, leer o. Tür

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	950 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit	
Schutzart IP	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schliessungstyp	Ohne Schloss

Ausstattung	
Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung	
Anzahl Reihen	6

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	0
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom	
Nennstrom	125 A

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja