Fiche technique du produit
FWB64D1



FWB64D1

Coffret FWB,univers, 6rang. 288mod. IP30 cl.II vide sans porte, 950x1050x161mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	950 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	165 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm
Sécurité	
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Equipement	
Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Installation, montage	
Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non
Matière	
Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier
Equipement	
Nombre rangées	6
Cache, porte	
Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Courant électrique	
Courant assigné nominal	125 A
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui