



FWB64N

Veldverdeler IP44 geïsol. 950x1050x161mm 192M+2 rijen dichte afdekpl.

#### Technische eigenschappen

##### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

##### Samenstelling

Aantal DIN-rails	18
Aantal verdelerrijen	18
Aantal velden in de breedte	4
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

##### Capaciteit

Aantal modules	192
----------------	-----

##### Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

##### Afmetingen

Hoogte	950 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	165 mm
Inbouwhoogte	950 mm

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
-------------------	---

##### Afmetingen

Inbouwbreedte	1050 mm
---------------	---------

##### Deksel, deur

Aantal sloten	1
---------------	---

##### Afmetingen

Inbouwdiepte	161 mm
Aantal breedte-eenheden	48

##### Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

##### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16
---------------------------	----

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

##### Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

##### Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

---

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Type slot	Staafsluiting Zonder slot
Gloedraad test	750 °C

**Duurzaamheid**

---

RoHS conform	Ja
--------------	----