Produktdatenblatt
FWB64T1S



FWB64T1S

Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,950x1050x161mm,288PLE, ohne Tür,QC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz
Elektrischer Strom	
Nennstrom	125 A
Ausstattung	
Anzahl der Schienen	24
Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	4
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Kapazität	
Anzahl Module	288
Funktionen	
Mit Leitungseinführung	Ja
Abmessungen	
Höhe	950 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	950 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	0
Abmessungen	
Einbaubreite	1050 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl der Schlösser	0
Abmessungen	
Einbautiefe	161 mm
Abdeckung, Tür	
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	48
Abdeckung, Tür	
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anschluss	
Anzahl der Leitungseinführungen	16
Anschlussmöglichkeiten	
Montageart	Aufputz
Werkstoff	
Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss
Ausstattung	
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Werkstoff	
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja