



FWB72M2

**Coffret FWB, univers, IP44, classell, 7x26 modules, 1100x550x161mm, QuickConnect**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

#### Équipement

Nombre de rails	7
Nombre de rangées	7
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

#### Capacité

Nombre de modules	182
-------------------	-----

#### Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur	1100 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	1100 mm
Largeur de montage	550 mm

#### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

#### Dimensions

Profondeur de montage	161 mm
Largeur en modules	26

#### Couvercle, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

#### Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	8
---------------------------	---

#### Matière

Matériau	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

#### Équipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

#### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Classe de protection (IP)	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----