



FWB72M2

FW sup. IP44 PO a.1100 I.550, 182M

**Características técnicas**

**Instalação, montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Montagem à superfície

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

**Equipamento**

Número de calhas	7
Número de filas	7
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

**Capacidade**

Número de módulos	182
-------------------	-----

**Funções**

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

**Dimensões**

Altura	1100 mm
Largura	550 mm
Profundidade	165 mm
Altura embutida	1100 mm
Largura incorporada	550 mm

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0

**Dimensões**

Profundidade da montagem	161 mm
Número de unidades de largura	26

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única

**Conexão**

Número de entradas de condutores	8
----------------------------------	---

**Materiais**

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

**Equipamento**

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Não
Possui placa de montagem	Não

**Segurança**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP44
Recebe fechadura	Bloqueio com barra

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----