



FWB72N

univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x550x160

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba szyn	12
Liczba rzędów	12
Liczba sekcji w poziomie	2
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie

Pojemność

Liczba modułów	120
----------------	-----

Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
Z wlotami przewodów	Tak

Wymiary

Wysokość	1100 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	165 mm
Wysokość wbudowania	1100 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

Wymiary

Szerokość wbudowania	550 mm
----------------------	--------

Pokrywa, drzwi

Liczba zamków	1
---------------	---

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	161 mm
Liczba jednostek szerokości	24

Pokrywa, drzwi

Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	8
------------------------	---

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750 °C

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----