



FWB73N

Veldverdelers IP44 geïsol. 1100x800x161mm 180M+2 rijen dichte afdekpl.

#### Technische eigenschappen

##### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

##### Samenstelling

Aantal DIN-rails	17
Aantal verdelerrijen	17
Aantal velden in de breedte	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

##### Capaciteit

Aantal modules	180
----------------	-----

##### Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

##### Afmetingen

Hoogte	1100 mm
Breedte	800 mm
Diepte	165 mm
Inbouwhoogte	1100 mm

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
-------------------	---

##### Afmetingen

Inbouwbreedte	800 mm
---------------	--------

##### Deksel, deur

Aantal sloten	1
---------------	---

##### Afmetingen

Inbouwdiepte	0 mm
Aantal breedte-eenheden	36

##### Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

##### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

##### Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

##### Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

---

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Type slot	Staafsluiting Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C

---

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----