Ficha técnica do produto
FWB74N



FWB74N

FW superfície IP44 a.1100 l.1050, 150mm, 240M

Características técnicas

Instalação, montagem	
Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Montagem à superfície
Corrente elétrica	
Corrente nominal IN	125 A
Equipamento	
Número de calhas	22
Quantidade de filas	22
Número de secções	4
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não
Capacidade	
Número de módulos	240
Funções	
Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim
Dimensões	
Altura	1100 mm
Largura	1050 mm
Profundidade	165 mm
Altura embutida	1100 mm
Largura incorporada	1050 mm
Tampa, porta	
Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1
Dimensões	
Profundidade da montagem	0 mm
Número de unidades de largura	48
Tampa, porta	
Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única
Conexão	
Número de entradas de condutores	16
Conetividade	
Tipo de montagem	Montagem à superfície
Materiais	
Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco
Equipamento	
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Não
Possui placa de montagem	Não
Segurança	
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Classe de proteção de entrada (IP)	IP44

Segurança	
Recebe fechadura	Bloqueio com barra Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	750 °C

Sustentabilidade	
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim