



FWB74S

Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x800x161 mm, 336M, QuickConnect, puna vrata

#### Tehničke karakteristike

##### Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

##### Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

##### Oprema

Broj šina	28
Broj redova	0
Broj sekcija u širinu	4
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

##### Kapacitet

Broj modula	336
-------------	-----

##### Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

##### Dimenzije

Visina	1100 mm
Širina	1050 mm
Dubina	165 mm
Ugrađena visina	1100 mm

##### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	2
-------------------	---

##### Dimenzije

Ugrađena širina	1050 mm
-----------------	---------

##### Poklopac, vrata

Broj brava	1
------------	---

##### Dimenzije

Ugrađena dubina	0 mm
Broj jedinica širine	48

##### Poklopac, vrata

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne

##### Veza

Broj uvoda za vodiče	16
----------------------	----

##### Povezivost

Vrsta montaže	NŽ montaža
---------------	------------

##### Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

##### Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

##### Materijali

UV otporno	Ne
------------	----

---

**Sigurnost**

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Ingress Protection (IP) klasa	IP44
Vrsta zaključavanja	Bez brave

**Održivost**

---

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----