



FP72SN2



Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1100 mm bredd 550 mm

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höjd                       | 1100 mm |
| Bredd                      | 550 mm  |
| Djup                       | 205 mm  |
| Material tjocklek sidovägg | 1 mm    |

##### Säkerhet

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP44                 |
| Skyddsklass         | Isoleringsklass II   |
| Låstyp              | Låsstäng<br>Utan lås |
| Slagtålighet IK     | IK09                 |

##### Utrustning

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd          | 2 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 4 |

##### Installation, montering

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Montering                       | Väggmontering |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej           |

##### Material

|            |                |
|------------|----------------|
| Färg       | Vit            |
| RAL-kod    | 9010           |
| Behandling | Pulverlackerad |
| Material   | Stål           |

##### Utrustning

|             |   |
|-------------|---|
| Antal rader | 7 |
|-------------|---|

##### Material

|              |      |
|--------------|------|
| Ytbehandling | Matt |
|--------------|------|

##### Skydd, dörr

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Antal dörrar          | 1         |
| Antal lås             | 1         |
| Dörr/lock transparent | Nej       |
| Dörrtyp skåp          | Enkeldörr |

##### Elektrisk ström

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 250 A |
|-----------|-------|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|