



FP24SN2

Armario Univers metálico, IP44, clase II alt.1850+100 a.1050 p.205 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	1950 mm
Anchura	1050 mm
Profundidad	205 mm
Grosor de la pared lateral	1 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP44
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	Bloqueo de barra Sin bloqueo
Resistencia al impacto IK	IK09

Equipo

Número de sección en anchura	4
Número de aberturas de la placa de brida	8

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en suelo
Adecuado para uso en exteriores	No

Materiales

Colour	Blanco puro
Código RAL	9010
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero

Equipo

Número de filas	12
-----------------	----

Materiales

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Tapa, puerta

Número de puertas de armario	2
Número de bloqueos	1
La puerta/cubierta es transparente	No
Tipo de puerta de armario	Puerta doble, simétrica

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	400 A
----------------------------	-------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----