



FP24SN2

Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x1050x205 4 секції

Технічні характеристики

Розміри

Висота	1950 mm
Ширина	1050 mm
Глибина	205 mm
Товщина бічної стінки	1 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP44
Клас захисту	Клас ізоляції II
Тип блокування	Засувний замок Без замка
Ударостійкість IK	IK09

Обладнання

Кількість секцій по ширині	4
Кількість отворів у фланцевій пластині	8

Установлення, монтаж

Монтаж на	Підлогове кріплення
Підходить для зовнішнього використання	Ні

Матеріали

Colour	Чистий білий
Код RAL	9010
Обробка	З порошковим покриттям
Матеріал	Сталь

Обладнання

Кількість рядів щита	12
----------------------	----

Матеріали

Обробка поверхні	Матовий
------------------	---------

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	2
Кількість замків	1
Дверцята/кришка прозорі	Ні
Тип дверей шафи	Подвійні двері, симетричні

Електричний струм

Номинальний струм	400 A
-------------------	-------

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----