



FP52SN2

Armoire, univers, IP44, classe de protection II, 800x550x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|--------|
| Hauteur | 800 mm |
| Largeur | 550 mm |
| Profondeur | 205 mm |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm |

Sécurité

| | |
|---------------------------|---|
| Classe de protection (IP) | IP44 |
| Classe de protection | Classe II |
| Type de verrouillage | Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure |
| Résistance aux chocs IK | IK09 |

Équipement

| | |
|--|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 4 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non |

Matière

| | |
|------------|---------------|
| Couleur | Blanc pur |
| Code RAL | 9010 |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matériau | Acier |

Équipement

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 5 |
|-------------------|---|

Matière

| | |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|