



Armoire, univers IP44, classe de protection II, 650x550x205mm, inoccupé

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	205 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

##### Équipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4

##### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

##### Équipement

Nombre de rangées	4
-------------------	---

##### Matière

Finition	Mat
----------	-----

##### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----