



FP83TN2

**Verdeler univers IP44 geaard 1250x800x205mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1250 mm
Breedte	800 mm
Diepte	205 mm
Dikte zijwand	1 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	Staafsluiting Zonder slot
Slagvastheid IK	IK09

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	6

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

**Materiaal**

Kleur	Helderwit
RAL-code	9010
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

**Samenstelling**

Aantal verdelerrijen	8
----------------------	---

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----