



FP82TN2

Schrank, univers, IP44/I, 1250x550x205mm, leer

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1250 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

##### Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4

##### Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

##### Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

##### Ausstattung

Anzahl Reihen	8
---------------	---

##### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----