Produktdatenblatt
FP03SN2

FP03SN2

Schrank, univers, IP44/II, 1550x800x205mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	1550 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09
Ausstattung	
Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Werkstoff	
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Ausstattung	
Anzahl Reihen	10
Werkstoff	
Glanzgrad	Matt
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür
Elektrischer Strom	
Nennstrom	250 A
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja