



FP04SN2

Schrank, univers, IP44/II, 1550x1050x205mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 1550 mm |
| Breite | 1050 mm |
| Tiefe | 205 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schließungstyp | Stangenschloss Ohne Schloss |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 4 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 8 |

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Montage auf | Wandbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Farbe | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |

Ausstattung

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 10 |
|---------------|----|

Werkstoff

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Art der Schranktür | Doppeltür, symmetrisch |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 400 A |
|-----------|-------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|