



FP13SN2

Schrank, univers, IP44/II, 1700x800x205mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1700 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schliessungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Stossfestigkeit IK	IK09

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	11
---------------	----

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----