



FP84TN2

Verdeler univers IP44 geaard 1250x1050x205mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1250 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	205 mm
Dikte zijwand	1 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	Staafsluiting Zonder slot
Slagvastheid IK	IK09

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	8

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9010
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	8
----------------------	---

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----