



FP74SN2

Armoire, univers, IP44, classe de protection II, 1100x1050x205mm, inoccupé

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1100 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	205 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

**Équipement**

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

**Équipement**

Nombre de rangées	7
-------------------	---

**Matière**

Finition	Mat
----------	-----

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----