



FP61SN2

Armoire, univers, IP44, classe de protection II, 950x300x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	205 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

Equipement

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Equipement

Nombre rangées	6
----------------	---

Matière

Finition	Mat
----------	-----

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----