



FP05SN2



Väggskåp IP44 1550x1300x205SKII

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|----------------------------|---------|
| Höjd | 1550 mm |
| Bredd | 1300 mm |
| Djup | 205 mm |
| Material tjocklek sidovägg | 1 mm |

Säkerhet

| | |
|---------------------|----------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP44 |
| Skyddsklass | Isoleringsklass II |
| Låstyp | Låsstång Utan lås |
| Slagtålighet IK | IK09 |

Utrustning

| | |
|----------------------------------|----|
| Antal sektioner i bredd | 5 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 10 |

Installation, montering

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Montering | Väggmontering |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |

Material

| | |
|------------|----------------|
| Färg | Vit |
| RAL-kod | 9010 |
| Behandling | Pulverlackerad |
| Material | Stål |

Utrustning

| | |
|-------------|----|
| Antal rader | 10 |
|-------------|----|

Material

| | |
|--------------|------|
| Ytbehandling | Matt |
|--------------|------|

Skydd, dörr

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Antal dörrar | 1 |
| Antal lås | 1 |
| Dörr/lock transparent | Nej |
| Dörtyp skåp | Dubbeldörr, asymmetrisk |

Elektrisk ström

| | |
|-----------|-------|
| Märkström | 400 A |
|-----------|-------|

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|