



FP54TN2

univers Obudowa naścienna IP44/II 950x1050x205

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	950 mm
Szerokość	1050 mm
Głębokość	205 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Blokada na pręt Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK09

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	4
Liczba otworów płyty kołnierzej	8

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Sprzęt

Liczba rzędów	6
---------------	---

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Podwójne drzwi, symetryczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	250 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----