



FP54SN2

Schrank, univers, IP44/II, 800x1050x205mm, leer

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 800 mm  |
| Breite                   | 1050 mm |
| Tiefe                    | 205 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm    |

##### Sicherheit

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Schutzart IP       | IP44                           |
| Schutzklasse       | Schutzklasse II                |
| Schliessungstyp    | Stangenschloss<br>Ohne Schloss |
| Stossfestigkeit IK | IK09                           |

##### Ausstattung

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 4 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 8 |

##### Installation, Montage

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Montage auf                | Wandbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein            |

##### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Reinweiss         |
| RAL Nummer | 9010              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 5 |
|---------------|---|

##### Werkstoff

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

##### Abdeckung, Tür

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Anzahl Schranktüren          | 2                      |
| Anzahl der Schlösser         | 1                      |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein                   |
| Art der Schranktür           | Doppeltür, symmetrisch |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|