



FP85SN2

Schrank, univers, IP44/II, 1250x1300x205mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1250 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schliessungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Stossfestigkeit IK	IK09

Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	8
---------------	---

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Doppeltür, asymmetrisch

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----