



FP32TN2

universo IP54 a.650 l.550 p.205

Características técnicas

Dimensões

Altura	650 mm
Largura	550 mm
Profundidade	205 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP54
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Bloqueio com barra Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK09

Equipamento

Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	4

Instalação, montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Equipamento

Quantidade de filas	4
---------------------	---

Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única

Corrente elétrica

Corrente nominal IN	250 A
---------------------	-------

Sustentabilidade

Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim
-------------------------------------	-----