Produktdatenblatt
FP75SN2

FP75SN2

Schrank, univers, IP44/II, 1100x1300x205mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	1100 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09
Ausstattung	
Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10
Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Werkstoff	
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Ausstattung	
Anzahl Reihen	7
Werkstoff	
Glanzgrad	Matt
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Doppeltür, asymmetrisch
Elektrischer Strom	
Nennstrom	250 A
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja