



FP25TW2

Schrank, univers, IP54/I, 1950x1300x205mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1950 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
---------------	----

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Doppeltür, asymmetrisch

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	250 A
--------------------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----