Produktdatablad
FP44SN2



FP44SN2

Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 650 mm bredd 1050 mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	650 mm
Bredd	1050 mm
Djup	205 mm
Material tjocklek sidovägg	1 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Låsstång Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

Utrustning

Antal sektioner i bredd	4
Antal öppningar för flänsplattor	8

Installation, montering

Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Utrustning

Antal rader	4

Material

Ytbehandling	Matt

Skydd, dörr

Antal dörrar	2
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej
Dörrtyp skåp	Dubbeldörr, symmetrisk

Elektrisk ström

Märkström IN	250 A

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja