



FP74TN2

Schrank, univers, IP54/I, 1100x1050x205mm, leer

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

##### Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

##### Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

##### Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

##### Ausstattung

Anzahl Reihen	7
---------------	---

##### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Doppeltür, symmetrisch

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----