



FP34SW2

Schrank, univers, IP54/II, 500x1050x205mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
---------------	---

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Doppeltür, symmetrisch

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----