



WH15841205B

origin petite combinaison: S1(3+3)/ 2x lum. + T13 + pl. de fixation + face Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 77 x 77 mm |
| Profondeur de montage                | 8.1 mm     |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 42 mm      |

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

##### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Couleur  | Noir      |
| Code RAL | 9005      |
| Matière  | Duroplast |
| Finition | Brillant  |

##### Raccordement

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect<br>Borne de connexion |
|---------------------------|------------------------------------|

##### Sécurité

|  |      |
|--|------|
| Indice de protection IP                | IP20 |
| Avec protection renforcée des contacts | Non  |

##### Connectivité

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec fixation à griffes | Non |
|-------------------------|-----|

##### Équipement

|  |     |
|--|-----|
| Avec lampe de signalisation                        | Oui |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse               | Oui |
| Insert central rotatif                             | Non |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|