



WH15841305B

origin petite combinaison: S1(3+3)/ 1x lum. + T13 + pl. de fixation + face Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur de montage	8.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	42 mm

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

##### Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matière	Duroplast
Finition	Brillant

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
---------------------------	----------------------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Avec protection renforcée des contacts	Non

##### Connectivité

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

##### Equipement

Avec lampe de signalisation	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Oui
Insert central rotatif	Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----