



WH15871200A

origin petite combinaison: Poussoir lumineux + T13 + face pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dimensions	59.6 x 59.6 mm
Profondeur de montage	13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	38.4 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Matière	Duroplast
Finition	Brillant

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
---------------------------	----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Avec protection renforcée des contacts	Non

Connectivité

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

Equipement

Avec lampe de signalisation	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Oui
Insert central rotatif	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----