



WH15851200C

origin à ENC petite combinaison complet: Poussoir lumineux et prise T13 Blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dimensions	92 x 92 mm
Profondeur de montage	13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	38.4 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Matière	Duroplast
Finition	Brillant
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
---------------------------	----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Avec protection renforcée des contacts	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-25-+40 °C
------------------------	------------

Connectivité

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

Équipement

Avec lampe de signalisation	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Oui
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Mode de montage	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Protection	Protection contre les contacts accidentels avec le doigt ou le dos de la main
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de raccordement	Avec raccord à ressort

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----