



WH15871200Q

origin AP petite combinaison complet: Pousoir lumineux et prise type 13 Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Dimensions	88 x 88 mm
Profondeur de montage	65.6 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

##### Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Matière	Duroplast
Finition	Brillant

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
---------------------------	----------------------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Avec protection renforcée des contacts	Non

##### Connectivité

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

##### Équipement

Avec lampe de signalisation	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Oui
Insert central rotatif	Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----